



WNA040



Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Розміри

Розміри 70 x 70 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK08

Використовується в більш високому класі IP IP55 із закритою кришкою

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Під'єднання

Тип контактів двосторонній

Тип роз'єму/штекера Поворотний замок

З позолоченими контактами Ні

Тексти

Режим встановлення З монтажним адаптером

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Освітлення Без освітлення (не може бути освітлений)

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Відбиток Без надруку

Обладнання

З освітленням Ні

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так