



WNA045

IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele drukknop
-------------------	------------------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Achterzijde intern	Mat

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	40 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Bediening en signalisatie

Signaallamp	Als toebehoren
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Wissel
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

REACH conform

Ja

RoHS conform

Ja
