



WNA045

IP55

Pulsador doble con indicador luminoso, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
-------------------------------	----------------

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad del montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Como accesorio
Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Con soporte para montaje con garras	No
-------------------------------------	----

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Modo conmutación	Conmutación

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí