



WNA045B

IP55

Mécanisme double bouton poussoir LT 10/1F lumineux associable cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Blanc polaire
Matériau	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
---------------------	---------------------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui