



WNA045B

IP55

cubyko - Bot.invers. duplo c/sinalz, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão duplo
--------------------------	------------------------

Materiais

Cor	Branco
Material	Termoplástico

Dimensões

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
----------	------------------------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim