



WNA045B

IP55

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

##### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

##### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό μπουτόν
------------------------------	---------------

##### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

##### Διαστάσεις

Ύψος	75 mm
Πλάτος	75 mm
Βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0 mm

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

##### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Ως εξάρτημα
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

##### Συνδεσιμότητα

Με στήριξη με νύχι	Όχι
--------------------	-----

##### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK08

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

##### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

##### Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Λειτουργία διακόπτη	A/R
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

**Κατάλληλο για**

cubyko

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι