



WNA100B



IP55

**cubyko - Tomada FR, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

0 %

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 22,80 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Profundidade da montagem 22 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 0 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar  
Montagem à superfície

Posição de montagem/ligação Horizontal

**Conetividade**

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Com fixação por garras Não

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada Pino de ligação à terra

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Sim

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

Pré-equipado com Tomada

---

**Tampa, porta**

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
---------------	---

---

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK08
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
---	------------------------

---

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Com iluminação funcional	Não
--------------------------	-----

---

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

---

**Texto**

Tampa	Alojamento completo
-------	---------------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Etiqueta	Sem etiqueta
----------	--------------

---

**Adequado para**

cubyko

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

---