



WNA100B



IP55

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 22,80 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zajištění po otočení šroubu

Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Montáž na omítku

Montážní/připojovací poloha Horizontální

#### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Výstup zásuvky

#### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

#### Kapacita

Počet modulů 1

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK08

Stupeň krytí IP IP55

---

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	Bez popisu

**Vhodné pro**

cubyko

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano