



WNA105B



IP55

**Méca. prise courant 2P+T à détrompage associable saillie/encastré cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)  
Polypropylène (PP)

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Dimensions**

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Profondeur de montage 22 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Verrou rotatif

Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré  
En saillie

Position de montage/connexion Horizontale

**Connectivité**

Type de connexion / prise Fiche

Avec fixation à griffes No

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Pré-équipé avec Prise de courant

**Plastron, porte**

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

---

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

---

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK08
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP55 avec couvercle fermé
---	---------------------------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	No
------------------------------	----

Avec éclairage fonctionnel	No
----------------------------	----

---

**Identification**

Avec inscription	No
------------------	----

---

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Pour recouvrir les prises de courant
--------	--------------------------------------

Protection	Sans protection
------------	-----------------

Type de raccordement	Avec bornes à ressort
----------------------	-----------------------

Marquage	Sans marquage
----------	---------------

---

**Adapté à**

Hager cubyko	
--------------	--

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---