



WNA105B



Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC) Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	22,80 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel	1,0 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos

Deksel, deur

Type deur	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-----------	--

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP55
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel
Type slot	Zonder slot

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Voor afdekking van wandcontactdozen
Beveiliging	Zonder scheidingschot
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja