



WNA160B



IP55



**WCD RA, verhoogd aanraakveilig, W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 22,80 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Inbouwdiepte 22 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Draaiverbinding

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

Montage/aansluitpositie Horizontaal

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Contactdoos

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

---

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel

---

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

---

**Geschikt voor**

cubyko	
--------	--

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja