



WNA300

IP55



W.1 Moduł łącznika żaluzyjowego z nadrukiem symboli "strzałka", IP55, szary

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzyjowy	Łącznik 1-biegunowy
------------------------	---------------------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Z mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Blokada śruby
------------------	---------------

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak