



WNA300

IP55



cubyko - Comutador duplo para estores, cinz

Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

cubyko	
--------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim