



WNA300B

IP55



**Conmutador doble persianas, blanco**

**Características técnicas**

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010

**Controles e indicadores**

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 1 polo
---	-----------------------

**Materiales**

Acabado de la superficie	Mate
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de conmutación	10 A

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Modo conmutación	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de montaje	Con adaptador de montaje

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

**Características técnicas**

cubyko	
--------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí