



WNA401B

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

Počet skupin spínačů	1
Počet modulů	1

**Materiál**

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %
Povrch	Neošetřený

**Rozměry**

Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	39 mm
Výška pásky P-touch popisového pole	0 mm

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní/připojovací poloha	Horizontální Vertikální

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP55 s uzavřeným krytem
Mechanická odolnost IK	IK07

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

**Texty**

Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby S montážním adaptérem a těsněním Pro montáž pod omítku a do dutých příček
----------------	---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano