



WNA401B

### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість секцій	1
Кількість модулів	1

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	83 mm
Ширина	83 mm
Глибина	39 mm

#### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою
Ударостійкість IK	IK07

#### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожній стіні
Гвинти/викрутка	За допомогою викрутки

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так