



WNA402B

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	2
Αριθμός στοιχείων	2

##### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

##### Διαστάσεις

Ύψος	154 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	38 mm

##### Παρελόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια

##### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

##### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

##### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης Με προσαρμογέα τοποθέτησης και στεγανοποίηση Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα Για κάθετη τοποθέτηση
---------------------	--

##### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι