




WNA403

Support triple horizontal associable encastré, joint étanchéité, cubyko gris

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	3
Nombre de modules	3

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	Similaire à RAL 7035
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	224 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	38 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par pincement / vissage Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage horizontal
Vis / Tournevis	Avec tournevis

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui