




WNA403

Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1, grijs

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	3
Aantal modules	3

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	224 mm
Breedte	83 mm
Diepte	38 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor horizontale montage
Schroeven/schroevendraaier	Met schroevendraaier voor 2-gatskopschroeven

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja