



WNA403

**Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal gangen	3
Aantal modules	3

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	224 mm
Breedte	83 mm
Diepte	38 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Horizontaal

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en hollewandmontage Voor horizontale montage
--------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja