




WNA403

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	3
Αριθμός στοιχείων	3

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	224 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	38 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφικτήρα/βίδα στερέωσης Με προσαρμογέα τοποθέτησης και στεγανοποίηση Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα Για οριζόντια τοποθέτηση
Βίδες/κατσαβίδι	Με κατσαβίδι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι