



WNA403

### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість секцій	3
Кількість модулів	3

#### Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	224 mm
Ширина	83 mm
Глибина	38 mm

#### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою
Ударостійкість IK	IK07

#### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в пусті стіни Для горизонтального монтажу
Гвинти/викрутка	За допомогою викрутки

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так