




WNA403B

Cornice tripla x montaggio da incasso orizzontale W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	3
Numero di moduli	3

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	224 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	38 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione orizzontale
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì