



WNA403B

**Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W:1 polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 3 |
| Aantal modules | 3 |

**Materiaal**

|   |             |
|---|-------------|
| Kleur   | Polarwit    |
| RAL-code  | 9010        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal   | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %         |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|  |        |
|--|--------|
| Hoogte   | 224 mm |
| Breedte  | 83 mm  |
| Diepte   | 38 mm  |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 0 mm   |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal   |

**Veiligheid**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                     |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP55 met gesloten deksel |
| Slagvastheid IK                            | IK07                     |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

**Teksten**

|              |   |
|--------------|---|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging<br>Met montage-adapter en afdichting<br>Voor inbouw- en hollewandmontage<br>Voor horizontale montage |
|--------------|---|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |