




WNA403B

cubyko - Quadro x3 horizontal, branco

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	3
Número de módulos	3

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	224 mm
Largura	83 mm
Profundidade	38 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos Com adaptador de montagem e vedante Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem horizontal
Parafusos/chave de parafusos	Com chave de parafusos

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim