



WNA408B

Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

finitura superficiale	Lucido Opaco
-----------------------	-----------------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	87 mm
---------	-------

Larghezza	293,50 mm
-----------	-----------

Profondità	9,90 mm
------------	---------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione verticale
-------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----