



WNA408B

Cornice doppia per montaggio da incasso verticale W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	87 mm
Larghezza	293,50 mm
Profondità	9,90 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione verticale
-------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si