



WNA408B

W.1 Ramka 2-krotna pionowa do montażu podtynkowego, IP55, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	2
----------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	87 mm
Szerokość	293,50 mm
Głębokość	9,90 mm

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Pozycja montażu/połączenia	Pionowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP55 z zamkniętą pokrywą
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z adapterem montażowym i uszczelką Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu pionowego
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak