




WNA601



Voyant d'éclairage de signalisation par LED rouge/vert cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	48 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Éclairage	Éclairage homogène des moitiés rouge et verte commutables séparément via les bornes d'entrée séparées
Impression	Sans inscription

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui