



WNA601



Voyant d'éclairage de signalisation par LED rouge/vert cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Puissance

Puissance consommée	0 W
---------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Dimensions

Hauteur	71 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Éclairage	Éclairage homogène des moitiés rouge et verte commutables séparément via les bornes d'entrée séparées
-----------	---

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----