



WNA601

IP55



LED-siginaallicht, rood/groen, W.1, grijs

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 48 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Verlichting Homogene verlichting van de via gescheiden ingangsklemmen apart schakelbare rode of groene helft

Geschikt voor

Hager cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja