Scheda tecnica del prodotto
WNA601

WNA601

IP55

segnale lum. a LED illuminazione rossa/verde Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V

Potenza

Potenza assorbita	0 W

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada	LED

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	48 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C

Testo

Illuminazione	Illuminazione omogenea della metà rossa o verde attivabile separatamente mediante morsetti d'ingresso separati

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACh – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì