




WNA601



LED-siginaallicht, rood/groen, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 48 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Teksten

Verlichting Homogene verlichting van de via gescheiden ingangsklemmen apart schakelbare rode of groene helft

Geschikt voor

cubyko

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja