




WNA601



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 48 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Φωτισμός Ομοιογενής φωτισμός του χωριστά εναλλασσόμενου κόκκινου και πράσινου μισού μέσω απομονωμένων ακροδεκτών εισόδου

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Κατάλληλο για

cubbyco

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι