



WNA602



### Voyant d'éclairage de signalisation par LED bleu cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Puissance

Puissance consommée	0 W
---------------------	-----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

##### Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement	Non traité
------------	------------

##### Dimensions

Hauteur	71 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----