




WNA602



Voyant d'éclairage de signalisation par LED bleu cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 0 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 48 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui