




WNA602



**Señalización, piloto blanco**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Potencia consumida 0 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 48 mm

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP55

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

**Características técnicas**

cubyko

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí