



WNA602



**LED-siginaallicht, blauw, W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 V

**Vermogen**

Opgenomen vermogen in W 0 W

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Verlichting**

Type lamp Led

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 48 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Geschikt voor**

cubyko

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja