



WNA602



#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

##### Potência

Potência consumida	0 W
--------------------	-----

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

##### Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

##### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	48 mm

##### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

##### Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim