




WNA602



### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 230 V

#### Potência

Potência consumida 0 W

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Iluminação

Tipo de lâmpada LED

#### Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

#### Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 48 mm

#### Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

#### Segurança

Índice de proteção IP IP55

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

#### Adequado para

cubyko

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim