Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
WNA602



WNA602

IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	230 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα	LED

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	Παρόμοιο με το RAL 7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	48 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C

Λειτουργίες

Χρησιμοποιείται ως κουμπί	Όχι

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι