




WNA603



Voyant d'éclairage de signalisation par LED blanc cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 0 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 48 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui