



WNA603



**Voyant d'éclairage de signalisation par LED blanc cubyko, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Puissance**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Puissance consommée | 0 W |
|---------------------|-----|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Éclairage**

|               |     |
|---------------|-----|
| Type de Lampe | LED |
|---------------|-----|

**Matières**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Gris            |
| Code RAL               | 7011            |
| Finition de la surface | Mat             |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 71 mm |
| Largeur    | 71 mm |
| Profondeur | 48 mm |

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

**Textes**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |