




WNA603



### Voyant d'éclairage de signalisation par LED blanc cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Puissance

Puissance consommée 0 W

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Éclairage

Type de Lampe LED

##### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 48 mm

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Adapté à

Hager cubyko

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui