



WNA603

IP55



Señalización, piloto blanco

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 0 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 48 mm

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí