




WNA603



Señalización, piloto blanco

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 0 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Gris
 Código RAL 7011
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm
 Anchura 71 mm
 Profundidad 48 mm

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
 Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí