




WNA603



segnale lum. a LED illuminazione bianca Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 48 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si