



WNA603



#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

##### Potência

Potência consumida	0 W
--------------------	-----

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

##### Materiais

Cor	Cinzento
-----	----------

Código RAL	7011
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

##### Dimensões

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	48 mm
--------------	-------

##### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

##### Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----