




WNA603



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 V

Potência

Potência consumida 0 W

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Tipo de lâmpada LED

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 48 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Segurança

Índice de proteção IP IP55

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim