Fiche technique du produit
WNA682B



WNA682B

IP55

Boîte saillie double horizontale vide cadre et entrée de câble cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	Similaire à RAL 9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	2
Hauteur	76 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur de montage	65 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal
Montage sur	En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé

Textes

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko
cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui